

## Elasztoplasztikus akril tömítőanyag

### Leírás

Az ISOMASTIC-A egy egykomponensű elasztoplasztikus tömítőanyag, amely oldószermentes, és akril műgyanta alapú. Jellemzői:

- Ellenáll a hőingadozásnak  $-20^{\circ}\text{C}$  és  $+70^{\circ}\text{C}$  között.
- Kitűnően tapad a legtöbb építőanyag felületéhez.
- Kötés után festhető.
- Fagyálló.

### Felhasználási területek

Az ISOMASTIC-A alkalmas vízszintes és függőleges hézagok tömítésére bel- és kültérben egyaránt. Alkalmazható olyan felületeken, mint beton, vakolat, falazat, fa, kő stb. Felhasználható vakolati hajszálrepedések tömítésére, falba épített fa és fém nyílászárók, párkányok, küszöbök stb. réseinek kitöltésére. Az anyagot a fagy nem károsítja, és 8 % méretdeformációt tűr el. Nem alkalmazható mozgó felületek, vagy tartós vízterhelés alatt álló helyek hézagainál (víztartályok, ciszternák), vagy bitumenezett felületen.

### Műszaki adatok

Bázis: akril polimer  
Színek: fehér, szürke  
Bőrképződés: 10-15 perc után  
Kötési idő: 8-10 nap  
5mm tömítővastagságnál, környezeti hőmérséklettől függően.

Keménység a SHORE A skála szerint:  $25\pm 3$

### Használati Utasítás

#### 1. Felület

A felület legyen por és szennyeződés, mentes, stb. Hajszálrepedések tömítésekor tágítsuk ki a rést vágószerszámmal (pl. véső) vagy vágókoronggal minimum 3 mm szélesre. A kitágított repedést tisztítsuk ki ecsettel, vagy drótkefével, majd fújassuk ki a port. A felület szennyeződésének elkerülése érdekében a hézagszélekre ragasszunk papírragasztót, és rögtön tömítés után távolítsuk el azokat (még a bőrképződés előtt).

#### 2. Alkalmazás

Helyezze a tubust egy kinyomópisztolyba, Vágja le ferdén a hegyét, így az nem csúszik bele a hézagba, hanem a széleken csúszik. Vigyük fel a szilikon a hézag mentén  $45^{\circ}$  -os szögben dőlve. Amíg friss a szilikon, simítóvassal szintbe hozhatjuk.

A szerszámok tisztítása: A szerszámokat azonnal mossuk le vízzel, amíg friss az anyag. Ha már megkötött, csak mechanikusan tisztítható.

### Anyagszükséglet

- 10mm x 10mm hézagnál:  
1 tubus / 2,8 m hézaghosszúsághoz.
- 5mm x 5mm hézagnál:  
1 tubus / 11,2 m hézaghosszúsághoz.

### Csomagolás

Az ISOMASTIC-A 280 ml-es patronos kiszerezésben kapható.

# ISOMASTIC-A



## Tárolás

Gyártási időtől számított legalább 18 hónap, száraz, fagymentes helyen.

## Megjegyzés

- Javasolt felhasználási hőmérséklet legalább +15°C.
- A kötés első óráiban védjük a nedvességtől.
- Az ISOMASTIC-A nem káros az egészségre, használatakor nem szükséges külön óvintézkedés.

## FORINNO FRANCHISE

FORGALMAZÁS:

5000 Szolnok, Tölgy u. 11.

Tel: 06-56-421-503, Fax: 06-56-522-104

[www.isomat.hu](http://www.isomat.hu) E-mail: [info@forinno.hu](mailto:info@forinno.hu)

Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain alapulnak, mely a termékek hosszú távú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

